



Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari, Leukojen leveys: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967270 125
GTIN	4045197612731
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

Käyttö:

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	10,5 kg
Kiristysalue	18 - 75 mm

Leukaväli	150 mm
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	3/8 – 3 tuuma
Leukojen leveys	125 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 125 mm	967702 125
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 125 mm	967721 125
Kiinnityskaari erillisenä soveltuu puristimelle, koko 125	967290 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, prisma Leukojen leveys 125 mm	967729 125
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 125 mm	967722 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 125 mm	967724 125
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 125	967285 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 125 mm	967726 125
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 125 mm	967723 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 125 mm	967728 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 125 mm	967727 125