



Momenttiavain suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää, Suurin kiristysmomentti: 40LNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657105 40L
GTIN	2050002047181
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää. Mittayksiköt: Nm.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Hylsytyökalun kiinnitys	9×12 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Paino	400 g
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 Nm
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Näyttö	analoginen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Vääntömomenttialue	8 - 40 Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	235,5 mm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Liitântämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Mittaustapa	Vääntömomentti
Lukema valittavissa	Nm
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	218 mm
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	17,5 mm
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

mittaustekniikka	mekaaninen
Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Tarvikkeet

Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 3	657211 3
Asteikkokehys momenttiavaimelle Tyyppi 1	657214 1
Räikköpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi- Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657600 1-3/8
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 40L Nm	657215 40L