



Momenttiavain nelikulma-vaihtoavainpää, Suurin kiristysmomentti: 40LNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657205 40L
GTIN	2050002047266
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Nelikulma-vaihtoavainpää. Mittayksiköt: Nm.

Toiminto:

Säätö: Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 Nm
Näyttö	analoginen
Vääntömomenttialue	8 - 40 Nm
Hylsytyökalun kiinnitys	9×12 mm
Paino	400 g
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Palaute	irrottava
Liitântämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Lukema valittavissa	Nm
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	17,5 mm
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	235,5 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	218 mm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Tarvikkeet

Asteikkokehys momenttiavaimelle Tyyppi 1	657214 1
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 3	657211 3
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657700 1-3/8
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 40L Nm	657215 40L