

Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 800 mm, Korkeus: 2500 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991320 2500
GTIN	4058255036714
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii :

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 800 mm

Tekninen kuvaus

Syvyys	800 mm
--------	--------

Korkeus	2500 mm
Kehysprofiilin tyyppi	S610-M18
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Kuormalavahyllykön osat