

Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 800 mm, Korkeus: 3500 mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991320 3500 |
| GTIN | 4058255036738 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus**Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii :

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 800 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|---------|
| Korkeus | 3500 mm |
|---------|---------|

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kehysprofiilin tyyppi | S610-M18 |
| Syvyys | 800 mm |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 800 mm |
| Tuotetyyppi | Kuormalavahyllykön osat |