

**Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 800 mm, Korkeus: 3000 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	991320 3000
GTIN	4058255036721
Tuoteluokka	96P

**Kuvaus****Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

**Kuvaus:****Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

**Sopii :**

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

**Pintakäsittely:**

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 800 mm

**Tekninen kuvaus**

Kehysprofiilin tyyppi	S610-M18
-----------------------	----------

Korkeus	3000 mm
Syvyys	800 mm
Käyttöalue	Palettihylly
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Hyllysuojukset

---

## Tarvikkeet

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470