

**Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 2500 mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991321 2500   |
| GTIN         | 4058255037032 |
| Tuoteluokka  | 96P           |

**Kuvaus****Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

**Kuvaus:****Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

**Sopii :**

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

**Pintakäsittely:**

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 1100 mm

**Tekninen kuvaus**

|         |         |
|---------|---------|
| Korkeus | 2500 mm |
|---------|---------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kehysprofiilin tyyppi | S610-M18        |
| Syvyys                | 1100 mm         |
| Käyttöalue            | Palettihylly    |
| Tuotenimen määrite    | Syvyys 1 100 mm |
| Tuotetyyppi           | Hyllysuojukset  |

---

## Tarvikkeet

|   |        |
|---|--------|
| Pohjatuki palettihyllykehyksiin                     | 991470 |
| Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa | 991480 |