

Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 3000 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	991321 3000
GTIN	4058255037049
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii :

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 1100 mm

Tekninen kuvaus

Kehysprofiilin tyyppi	S610-M18
-----------------------	----------

Syvyys	1100 mm
Korkeus	3000 mm
Käyttöalue	Palettihylly
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Hyllysuojukset

Tarvikkeet

Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480