

Kehystyyppi S610-M18, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 4500 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	991321 4500
GTIN	4058255037070
Tuoteluokka	96P

Kuvaus**Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Kasausmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii :

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyyppin. Katso kantavuustaulukko. Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta. Syvyys: 1100 mm

Tekninen kuvaus

Syvyys	1100 mm
--------	---------

Kehysprofiilin tyyppi	S610-M18
Korkeus	4500 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Kuormalavahyllykön osat