

## Palkkipari LNS Duo 80×50×1,5, Vaakapalkkien pituus: 1350 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991361 1350
GTIN	4058255037353
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

**Malli:**

Kylmämuovatus rasiaprofiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on enintään 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 4450 kg palkkiparia kohti.

**Sopii :**

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

**Toimituksen sisältö:**

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehyykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

**Pintakäsittely:**

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Lisäpalkit, pituus 2700 mm, nroista 991337, 991341, 991345 pääluettelon osasta 3.

Vaakapalkkien korkeus: 80 mm

Kantavuus palkkiparia kohti: 1995 kg

### Tekninen kuvaus

Kantavuus palkkiparia kohti	1995 kg
Vaakapalkkien pituus	1350 mm
Vaakapalkkien korkeus	80 mm
Tuotetyyppi	Kuormalavahyllykön osat