

Palkkipari LNS Duo 100×50×1,5, Vaakapalkkien pituus: 1825mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991362 1825
GTIN	
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kylmämuovatut rasiaprofiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on enintään 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen.

Sopii:

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018 – 05/2022.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehyykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Lisäpalkit, pituus 2700 mm, nroista 991337, 991341, 991345 pääluettelon osasta 3. Vain valmistusvuoteen 05/2022 asti valmistetuissa hyllyissä saa käyttää palkkeja vain vioittuneiden vaihdossa. Hyllyjä muutettaessa, esim. lisäpalkkitasoa lisättäessä on tehtävä standardin DIN 15512:2020 mukainen uusi laskelma.

Tekninen kuvaus

Kantavuus palkkiparia kohti	2082 kg
Vaakapalkkien pituus	1825 mm
Käyttöalue	Hyllystö
Vaakapalkkien korkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki

