

## Palkkipari EGN Duo 150×50×1,5, Vaakapalkkien pituus: 2700mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991363 2700
GTIN	
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

**Malli:**

Kylmämuovatus rasiaprofiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on enintään 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen.

**Sopii:**

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018 – 05/2022.

**Toimituksen sisältö:**

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehyykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

**Pintakäsittely:**

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Lisäpalkit, pituus 2700 mm, nroista 991337, 991341, 991345 päälueettelon osasta 3. Vain valmistusvuoteen 05/2022 asti valmistetuissa hyllyissä saa käyttää palkkeja vain vioittuneiden vaihdossa. Hyllyjä muutettaessa, esim. lisäpalkkitasoa lisättäessä on tehtävä standardin DIN 15512:2020 mukainen uusi laskelma.

### Tekninen kuvaus

Kantavuus palkkiparia kohti	3750 kg
Vaakapalkkien pituus	2700 mm
Käyttöalue	Hyllystö
Vaakapalkkien korkeus	150 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki

