

Palkkipari EGN Duo 165×50×1,8, Vaakapalkkien pituus: 3600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991365 3600
GTIN	
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kylmämuovatut rasiaprofiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on enintään 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen.

Sopii:

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018 – 05/2022.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Lisäpalkit, pituus 2700 mm, nroista 991337, 991341, 991345 päälueettelon osasta 3.
Vain valmistusvuoteen 05/2022 asti valmistetuissa hyllyissä saa käyttää palkkeja vain vioittuneiden vaihdossa. Hyllyjä muutettaessa, esim. lisäpalkkitasoa lisättäessä on tehtävä standardin DIN 15512:2020 mukainen uusi laskelma.
Kantavuus vain yhdessä rungon S645-B25 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kantavuus palkkiparia kohti	4000 kg
Vaakapalkkien pituus	3600 mm
Käyttöalue	Hyllystö
Vaakapalkkien korkeus	165 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki

