

**Osaprofiiliterä 60° sisäp., oikeak., HBX820, Nousu: 0,5-3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Tuoteluokka	22B

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
maksiminousu	3 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili	Osaprofiili
Laji	HBX820
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm

Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	130 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		