



Käsinepari KryTech 563, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094470 8
GTIN	3245425634189
Tuoteluokka	04P

Kuvaus

Malli:

KryTech 563. **Tarkkuutta vaativiin ja yleisiin töihin** kuivissa ja lievästi likaisissa olosuhteissa. Erinomainen öljyjen ja rasvojen kestävyys. Hankauksen kestävä nitrilipinnoite takaa pitkän käyttöiän. Soveltuu erityisesti metallin puristamiseen, peltien käsittelyyn, mekaanisiin huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Viiltosuojausluokka: B

Väri: musta / harmaa

silikoniton: kyllä

Tekninen kuvaus

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
Paino	37 g

Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 viiltolujuus	3
Käsineen koko	8
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Hengittävyys	Hyvä
Öljypito	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Märkäpito	Hyvä
silikoniton	kyllä
EN 388 lävistyslujuus	3
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
EN 388:2016	4343B
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	Nitriili
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet