


HOLEX**Suuntaisruuvipuristin vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967430 160
GTIN	4045197694416
Tuoteluokka	92H

Kuvaus**Malli:****Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.**

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Paino	27 kg
Leukaväli	210 mm
Kiinnityssyvyys	100 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	25 - 100 mm
Leukojen leveys	160 mm

vaihdettavat leuat	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Varaleukapari ruuveineen nroon 967430 Leukojen leveys 160 mm	967440 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 160 mm	967722 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 160 mm	967724 160
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 160 mm	967711 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 160 mm	967723 160
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 160/180	967540 160/180