

BROCKHAUS | HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", Leukojen leveys: 180mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967350 180
GTIN	2050002047679
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus**Malli:****Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu lasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.****Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	100 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	29 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu

Leukaväli	225 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	27 - 100 mm
Leukojen leveys	180 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 160/180	967390 160/180
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 160/180	967540 160/180
Ruuvipuristimen aluslevy	967330