




Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967420 120
GTIN	4045197694362
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	65 mm
Leukaväli	120 mm
Paino	9 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	20 - 55 mm
Leukojen leveys	120 mm
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 120 mm	967724 120
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 120	967540 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 120 mm	967723 120
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 120 mm	967711 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 120 mm	967722 120