

**SisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kiinteä kaltevuuskulma 1,5°.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	30 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sisäjähdytys	ei
Keskisiirto L <sub>3</sub>	16,3 mm
Terän koko	16 mm
Varaosasarja	279981 2
Varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN