

BROCKHAUS][HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front" vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967360 120
GTIN	2050002047686
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**.

Käännettävät ja vaihdettavat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaukseen sininen, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukaväli	150 mm

Kiinnityssyvyys	65 mm
Paino	9 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	16 - 55 mm
Leukojen leveys	120 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 120	967540 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 120 mm	967724 120
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 120 mm	967711 120
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 120	967390 120
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 120 mm	967405 120
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 120 mm	967722 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 120 mm	967723 120