



Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967420 140
GTIN	4045197694379
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Paino	16 kg
Leukaväli	180 mm
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Kiinnityssyvyys	90 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	20 - 80 mm
Leukojen leveys	140 mm
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 140	967540 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250