

BROCKHAUS][HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front" vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967360 140
GTIN	2050002047693
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**.

Käännettävät ja vaihdettavat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaukseen sininen, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	200 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva

Kiinnityssyvyys	80 mm
Paino	16 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	27 - 70 mm
Leukojen leveys	140 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 140 mm	967405 140
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 140	967390 140
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 140	967540 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140