

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/3Lmm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273864 32/3L |
| GTIN | 4045197983558 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319133.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Korkeus h ₁ | 25 mm |
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle | 90 mm |
| Sarja | Eco |
| Lehden korkeus h ₅ | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 122 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| aksaalinen pisto mahdollinen | ei |
| Tuotetyyppi | Pistoarvo |

