

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/3mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319133.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h ₅	32 mm
Pistoleveys w	3 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Sarja	Eco
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	65 mm
Kokonaispituus L	109,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo