

**Garant****eco-pistoterä Vahvistettu, Vasen, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

**Sopii:**

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319132.

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Lehden korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Sarja	Eco
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	90 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	25 mm
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	122 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä

aksiaalinen pisto mahdollinen

ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo