

BROCKHAUS][HEUER

**Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", Leukojen leveys: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967350 140
GTIN	2050002047655
Tuoteluokka	93Q

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu lasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.****Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

**Tekninen kuvaus**

Paino	16 kg
Kiinnityssyvyys	80 mm
Leukaväli	200 mm
Materiaali	Teräs, muottiintaottu

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	27 - 70 mm
Leukojen leveys	140 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 140	967540 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 140	967390 140
Ruuvipuristimen aluslevy	967330