

BROCKHAUS][HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front" vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967360 160
GTIN	2050002047709
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **aksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**.

Käännettävät ja vaihdettavat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaukseen sininen, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Leukaväli	225 mm

Kiinnityssyvyys	100 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	27 kg
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	27 - 100 mm
Leukojen leveys	160 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 160 mm	967724 160
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 160 mm	967722 160
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 160 mm	967405 160
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 160/180	967390 160/180
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 160 mm	967723 160
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 160/180	967540 160/180
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 160 mm	967711 160