



## Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 160mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 967420 160    |
| GTIN         | 4045197694386 |
| Tuoteluokka  | 92H           |

### Kuvaus

#### Malli:

#### **Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.**

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavat).

#### **Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

#### **Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

### Tekninen kuvaus

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Paino           | 27 kg                 |
| Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva    |
| Materiaali      | Teräs, muottiintaottu |
| Kiinnityssyvyys | 100 mm                |
| Leukaväli       | 210 mm                |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on | 25 - 100 mm           |
| Leukojen leveys                       | 160 mm                |
| vaihdettavat leuat                    | ei                    |
| Tuotetyyppi                           | Suuntaisruuvipuristin |

## Tarvikkeet

|   |                |
|---|----------------|
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma<br>Leukojen leveys 160 mm                           | 967723 160     |
| Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250  | 967328 300X250 |
| Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset<br>Leukojen leveys 160 mm                         | 967711 160     |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini /<br>kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 160 mm             | 967724 160     |
| Ruuvipuristimen aluslevy  | 967330         |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia,<br>profiloitu Leukojen leveys 160 mm                       | 967722 160     |
| Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 /<br>7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 160/180 | 967540 160/180 |