

BROCKHAUS | HEUER

Suuntaisruuvipuristin Heuer-Compact pika-asetus, Leukojen leveys: 120mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967460 120
GTIN	2050002047846
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus**Malli:**

Kevyt, kompakti teräsrakenne, **kokonaan teräksestä taottu. Eteenpäin avautuva.**

Putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Uudenlainen **kiinnitysleveyksien pikasäätö** 0–130 mm vain putkea kiertämällä ja etuleuan nopea ulosveto.

Putken senttimetriasteikon sisältävä avausleveyden näyttö helpottaa asettamista.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut ja sinkityt. Kiinnitysvoima 10 kN.

Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**. Käännettävät ja vaihdettavat.

Kuvateksti:

Lukituksen poisto kääntämällä.

Kiristysleveyden pikasäätö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Kääntölevy nro 967390, **koko 100**.

Vaihtoleuat nro 967405, koko 120.

Kiinnityskaari nro 967400, koko 100.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	130 mm
Avautuman pika-asetus	kyllä

Materiaali	Teräs, taottu
Paino	4,5 kg
Kiinnityssyvyys	65 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	15 - 50 mm
Leukojen leveys	120 mm
Sarja	Heuer Compact
vaihdettavat leuat	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 120 mm	967723 120
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967390 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 120 mm	967722 120
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kiinnityskaari erillisenä "Heuer-Front"-puristimeen koko 100	967400 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 120 mm	967711 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 120 mm	967724 120
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 120 mm	967405 120