

BROCKHAUS HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", Leukojen leveys: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967350 160
GTIN	2050002047662
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.**

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	100 mm
Leukaväli	225 mm
Paino	27 kg
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	27 - 100 mm
Leukojen leveys	160 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 160 mm	967723 160
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430 soveltuu puristimelle, koko 160/180	967540 160/180
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 160 mm	967724 160
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 160/180	967390 160/180
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 160 mm	967711 160
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 160 mm	967722 160