



Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967310 140
GTIN	4045197694348
Tuoteluokka	92H

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva, hitsatut putkenkiinnitysleuat.

Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys. Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi. Säätoruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva kääntöalusta nro 967280, koko 150.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	18 kg
Leukaväli	200 mm
Kiinnityssyvyys	100 mm
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	3/4 – 3.1/2 tuuma

Leukojen leveys	140 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 150	967280 150