

Garant**Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116360 10,5 |
| GTIN | 4045197031754 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut. Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,1 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus L _c | 87 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D _c | 10,5 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 168 mm |
| Morsekartio MK koko | 1 |
| Standardi | DIN 345 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 71,3 mm |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Varsi | Morsekartio |

| | |
|---------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS E |
| tyyppi | INOX |
| Nousukulma | 35-40 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 25 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 80 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |