

## Mekaanikon ruuvipenkki Kiinnityskaari, Leukojen leveys: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967590 50
GTIN	2050001741363
Tuoteluokka	97G

### Kuvaus

#### Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä **6°:n** portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat. Vaihdelevyt muovileuat.

### Tekninen kuvaus

Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Leukaväli	75 mm
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Kiinnityssyvyys	35 mm
Leukojen leveys	50 mm
Kiristysalue	0 - 80 mm
vaihdelevyt leuat	kyllä

Kiinnityskaari sisältyy	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

---

## Tarvikkeet

Yleiskiinnitin	967650
Vaihtoleukapari, muovi Leukojen leveys 50 mm	967620 50