

Yleiskiinnitin



Tilaustiedot

Tilausnumero	967650
GTIN	2050001741554
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Pallonivelen avulla käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon. **Terästuurna, ulkokierre M18×1,5 ja sisäkierre M10** omatekoisten puristus- ja asennuskiinnittimien kiinnittämiseen. Pallonivelen voi lukita nopeasti mihin tahansa asentoon pikakiinnitysvivun avulla. Kiinnityslevyllä, joka ruuvataan suoraan työpöytälevyyn. Kevytmetalliseosta, vasaralakattu.

Sopii :

Mekaanikon ruuvipuristin nro 967590, 967600, 967610.

Kuulanivelen kiertoalue: 360 astetta

Kuulanivelen kääntöalue: 90 astetta

Kiinnityspultin ulkokierre: M18×1,5

Kiinnityspultin sisäkierre: M10

Paino: 0,9 kg

Tekninen kuvaus

Kiinnityspultin sisäkierre	M10
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta

Paino	0,9 kg
Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Kiinnityspultin ulkokierre	M18×1,5
Tuotetyyppi	Kiinnitysleuat