

Mekaanikon ruuvipenkki Kiinnityskaari, Leukojen leveys: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967590 75
GTIN	2050001741561
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä **6°:n** portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat. Vaihdeettavat teräsleuat.

Tekninen kuvaus

Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Kiinnityssyvyys	50 mm
Leukaväli	110 mm
Leukojen leveys	75 mm
Kiristysalue	0 - 80 mm
vaihdeettavat leuat	kyllä

Kiinnityskaari sisältyy	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Vaihtoleukapari, muovi Leukojen leveys 75 mm	967620 75
Yleiskiinnitin	967650