

## Mekaanikon ruuvipenkki kiinnityslevyllä, Leukojen leveys: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967600 50
GTIN	2050001741578
Tuoteluokka	97G

### Kuvaus

#### Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä **6°:n** portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat. Vaihdeavat muovileuat.

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	75 mm
Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Kiinnityssyvyys	35 mm
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Leukojen leveys	50 mm
vaihdeavat leuat	kyllä
kiinnityslevyllä	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

---

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/967600-50>

---