

Mekaanikon ruuvipenkki kiinnityslevyllä, Leukojen leveys: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967600 50
GTIN	2050001741578
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä **6°:n** portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat. Vaihdelevyt muovileuat.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	75 mm
Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Kiinnityssyvyys	35 mm
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Leukojen leveys	50 mm
vaihdelevyt leuat	kyllä
kiinnityslevyllä	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Vaihtoleukapari, muovi Leukojen leveys 50 mm

967620 50

Yleiskiinnitin

967650