

Mekaanikon ruuvipenkki kiinnityslevyllä, Leukojen leveys: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967600 75
GTIN	2050001741370
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä **6°:n** portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat. Vaihdeettavat teräsleuat.

Tekninen kuvaus

Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Leukaväli	110 mm
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Kiinnityssyvyys	50 mm
Leukojen leveys	75 mm
vaihdeettavat leuat	kyllä
kiinnityslevyllä	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Yleiskiinnitin	967650
Vaihtoleukapari, muovi Leukojen leveys 75 mm	967620 75