

## Mekaanikon ruuvipenkki kiristyslohkolla ja kiinnityskaarella, Leukojen leveys: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967610 50
GTIN	2050001741387
Tuoteluokka	97G

### Kuvaus

#### Malli:

Yläosa on käännettävissä ja kallistettavissa kulloinkin edullisimpaan työskentelyasentoon pallonivelen avulla ja sen voi lukita kiinnitysvivulla. Ruuvipuristin on lisäksi käännettävissä 6°:n portain 360°:een saakka, joten sitä voi käyttää matalana puristimena. Ruuvipuristin ja kiinnitin tai kiinnityslevy kevytmetalliseosta, vasaralakattu. Suojattu terässäätöruuvi, leuat eteenpäin aukeavat.

Pehmeät alumiinileuat erilaisten työkappalemuotojen kiinnittämiseen.

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	75 mm
Kiinnityssyvyys	35 mm
Kuulanivelen kääntöalue	90 astetta
Kuulanivelen kiertoalue	360 astetta
Leukojen leveys	50 mm
Kiristysalue	0 - 80 mm

vaihdettavat leuat	kyllä
kiinnityssalvalla	kyllä
Kiinnityskaari sisältyy	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

---

## Tarvikkeet

Pehmeät alumiiniset varaleuat Leukojen leveys 50 mm	967630 50
Yleiskiinnitin	967650
Pehmeät muoviset varaleuat Leukojen leveys 50 mm	967635 50