

Garant**GARANT Master Tap -konekierretappi Muoto B, AlTiX, M: M2,6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132721 M2,6
GTIN	4045197984159
Tuoteluokka	11I

Kuvaus**Malli:**

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.**
- **Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.**
- **Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.**

Vastaa **ISO 2X/6HX.**

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	7,8 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	2,6 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,15 mm
varren Ø D _s	2,8 mm
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,6
Pinnoitus	AlTiX
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	30 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M

GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		