

Garant
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C, ALTiX, M: M1,4

Tilaustiedot

Tilausnumero	135960 M1,4
GTIN	4045197984227
Tuoteluokka	11I

Kuvaus
Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.**
- **Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.**
- **Erytisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.**

Sama kuin **ISO 1X/4HX**.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastu-urien määrä	2
Terien lkm Z	2
Kierteen syvyys	3,5 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E PM
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Kierteen Ø	1,4 mm
Kierteennousu	0,3 mm
Alkureiän Ø	1,1 mm
Kokonaispituus L	40 mm
varren Ø D _s	2,5 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M1,4
Pinnoitus	AlTiX
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	30 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		