

Garant**Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, Ø DC h8: 12,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116360 12,2
GTIN	4045197031815
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut. Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	101 mm
Nimellis-Ø D _c	12,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	182 mm
Morsekartio MK koko	1
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	82,7 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Morsekartio

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	INOX
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		