

Garant**Työkaluteline, työkalunpitiimet, Leveys 627 mm, työkaluvarsille: HSK63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970130 HSK63
GTIN	4045197490070
Tuoteluokka	91L

Kuvaus

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitiimet. Voidaan asentaa 0°/ 20°/ 45° kallistuskulmaan.

Sopii:

Leveys 452 mm: Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011; 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0. Leveys 627 mm: Järjestelmäkuljetusvaunu 970011; 970016 koot 627/A; 627/B; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 627.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Huomautus:

VDI 20 -pitiimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Tekninen kuvaus

Syvyys	150 mm
Työkalupitimiiden lukumäärä	14
Akseliväli A	76 mm
Rungon koko sivuilla	37 mm
työkaluvarsille	HSK 63

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 627 mm
Tuotetyyppi	Työkaluhylly