

**Garant****Työkaluteline, työkalunpitimet, Leveys 627 mm, työkaluvarsille: VDI40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970130 VDI40
GTIN	4045197490018
Tuoteluokka	91L

**Kuvaus**

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Voidaan asentaa 0°/ 20°/ 45° kallistuskulmaan.

Sopii:

Leveys 452 mm: Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011; 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0. Leveys 627 mm: Järjestelmäkuljetusvaunu 970011; 970016 koot 627/A; 627/B; CNC-kuljetusvaunu nro 970041; 970046 koko 627.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Huomautus:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

**Tekninen kuvaus**

Akseliväli A	85 mm
Rungon koko sivuilla	37 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	13
Syvyys	150 mm
työkaluvarsille	VDI 40

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 627 mm
Tuotetyyppi	Työkaluhylly