

Garant**CNC-arkistohylly, Leveys 1000 mm, työkaluvarsille: HSK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970660 HSK40
GTIN	4045197489135
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. **Säätöalueen syvyys 130 mm**. Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 120°**.

Sopii :

Asennetaan **ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91)**.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 80 mm

Syvyys: 155 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 21

Akseliväli A: 60 mm

Tukipylväiden ripustimien kantavuus: 25 kg

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus: 50 kg

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	60 mm
Työkalupitimien lukumäärä	21
Syvyys	155 mm
Korkeus	80 mm

Leveys	1000 mm
työkaluvarsille	HSK 40
Tukipylväiden ripustimien kantavuus	25 kg
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus	50 kg
Käyttöalue	CNC-hylly
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytaso

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi HSK40	947390 HSK40
--------------------------	--------------