

Garant**CNC-arkistohylly, Leveys 1000 mm, työkaluvarsille: HSK50****Tilastiedot**

Tilausnumero	970660 HSK50
GTIN	4045197489142
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. **Säätöalueen syvyys 130 mm.** Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 120°.**

Sopii :

Asennetaan **ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91).**

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 80 mm

Syvyys: 155 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 20

Akseliväli A: 80 mm

Tukipylväiden ripustimien kantavuus: 25 kg

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus: 50 kg

Tekninen kuvaus

Akseliväli A	80 mm
Syvyys	155 mm
Työkalupitimien lukumäärä	20
Korkeus	80 mm

Leveys	1000 mm
työkaluvarsille	HSK 50
Tukipylväiden ripustimien kantavuus	25 kg
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus	50 kg
Käyttöalue	CNC-hylly
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytaso

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi HSK50	947390 HSK50
--------------------------	--------------