

Garant**Työkalunpidinteline, Leveys 500 mm, työkaluvarsille: 0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970505 0
GTIN	4045197489623
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**Malli:**

Sivuoosiin voidaan yksilöllisesti kiinnittää kannatinkisko nro 970110 ja työkaluteline. Moduulit voidaan asentaa **vaakatasoon** tai **viistoon**. Sivuosissa poikkituet; voidaan varustella yksilöllisesti.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Tekninen kuvaus

Syvyys	550 mm
Korkeus	327 mm
Leveys	500 mm
Käyttöalue	CNC-työpenkki
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 500 mm

Tuotetyyppi	Työkalunpidinteline
-------------	---------------------

Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970125 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970125 SK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970125 HSK63
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80	970125 HSK80
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970125 SK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970125 C5
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970125 C6
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100	970125 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30	970125 VDI30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970125 SK30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970125 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970125 HSK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970125 VDI20
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970125 HSK50
Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle Leveys 452 mm	970110 452
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970125 VDI40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8	970125 C8