

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-518, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094478 10      |
| GTIN         | 10076490478596 |
| Tuoteluokka  | 04P            |

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-518. Joustava ja laadukas käsine, joka **painaa vähän**, vain 14 g. Lisäksi sen mahdollistama **hyvä sormiliikkuvuus** väsyttää käsien lihaksia vähemmän pitkien käyttörupeamien aikana. **18-lankainen neuletekniikka** ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu. Soveltuu erityisen hyvin erittäin pienten, teräväkulmaisten osien käsittelyyn ja asennukseen.

**Kuvaus mainosteksti:**

PU-pintainen viiltosuojakäsine, jossa **hyvä sormien liikkuvuus**, soveltuu erinomaisesti teräväreunaisten osien käsittelyyn.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|                     |      |
|---------------------|------|
| EN 388 viiltolujuus | 3    |
| Hengittävyys        | Hyvä |
| Käsineen koko       | 10   |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| EN 388 hankauksenkestävyys | 3                       |
| Pinnoitemateriaali         | PU                      |
| Märkäpito                  | Hyvä                    |
| Ei sisällä DMF:ää          | ei                      |
| Sormituntuma               | Erittäin hyvä           |
| EN 388 jatkorepäisylujuus  | 3                       |
| Kuumuussuoja               | Ei tiedossa             |
| silikoniton                | ei                      |
| Öljypito                   | Hyvä                    |
| Istuvuus                   | Erittäin hyvä           |
| Sarja                      | HyFlex®                 |
| Suojausluokka              | Luokka II               |
| Käsinetyyppi               | Monikäyttökäsineet      |
| Sisältö                    | 12                      |
| Käsineiden ominaisuudet    | Sopii allergikon iholle |
| Neulosteknologia           | 18G                     |
| EN 388                     | 3X31B                   |
| Rungon materiaali          | Nailon; Dyneema®        |
| Pinnoitus                  | PU                      |
| Materiaali                 | PU                      |
| Pinnoitevaihtoehto         | Kämmenpuoli             |
| Käyttöalue                 | Tarkkuus                |
| Väri                       | sininen                 |
| Paino                      | 14 g                    |
| Pituus                     | 210 mm                  |
| Käyttö                     | uudelleenkäytettävä     |
| Viiltosuojaluokka          | B                       |
| Tuotetyyppi                | Leikkaussuojakäsineet   |

