

Garant**CNC-arkistohylly, Leveys 1000 mm, työkaluvarsille: SK50****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 970660 SK50 |
| GTIN | 4045197489067 |
| Tuoteluokka | 91L |

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. **Säätöalueen syvyys 130 mm.** Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 120°.**

Sopii :

Asennetaan **ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91).**

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kantavuus tukipylväissä 25 kg;

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus 50 kg.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 80 mm

Syvyys: 155 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 7

Akseliväli A: 115 mm

Tukipylväiden ripustimien kantavuus: 25 kg

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus: 50 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|--------|
| Työkalupitimien lukumäärä | 7 |
| Syvyys | 155 mm |

| | |
|--|---|
| Korkeus | 80 mm |
| Akseliväli A | 115 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| työkaluvarsille | SK 50 |
| Tukipylväiden ripustimien kantavuus | 25 kg |
| CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus | 50 kg |
| Käyttöalue | CNC-hylly |
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | Leveys 1000 mm |
| Tuotetyyppi | Hyllytaso |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|-------------|
| Muoviholkki Tyyppi SK50 | 947390 SK50 |
|-------------------------|-------------|