

Garant**Työkalunpidinteline, Leveys 500 mm, työkaluvarsille: HSK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970505 HSK40
GTIN	4045197489579
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**Malli:**

Sivuoosiin voidaan yksilöllisesti kiinnittää kannatinkisko nro 970110 ja työkaluteline. Moduulit voidaan asentaa **vaakatasoon** tai **viistoon**. Varustettu 3 työkalutelineellä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Tekninen kuvaus

Työkalupitimien lukumäärä	51
työkaluvarsille	HSK 40
Työkalunpitimien lukumäärä	3
Akseliväli A	56 mm
Korkeus	327 mm
Syvyys	550 mm
Leveys	500 mm

Käyttöalue	CNC-työpenkki
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 500 mm
Tuotetyyppi	Työkalunpidinteline

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi HSK40	947390 HSK40
Työkalunpidinteline työkaluvarsille 0	970505 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970125 HSK40